




Adapter procesowy Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	25
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)	[bar]	25
Testy / dopuszczenia		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.	
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	204,5
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)	
Podłączenie czujnika	G 1/2 stożek uszczelniający	
Przylącze procesowe	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	