



## AKTYWATOR AZ 17/170-B5

- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

### Dane

#### Klucz zamówieniowy

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Oznaczenie typu produktu          | AKTYWATOR AZ 17/170-B5 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101122895              |
| EAN (European Article Number)     | 4030661104409          |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-26-06            |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-26-06            |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-26-06            |
| ETIM number, version 7.0          | EC001487               |
| ETIM number, version 6.0          | EC001487               |

#### Właściwości ogólne

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Materiał aktywatora | Stal nierdzewna (V2A) |
| Ciężar brutto       | 20 g                  |

#### Dane mechaniczne


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Promień aktywacji,<br>minimum | 140 mm |
| aktywator                     | kątowy |

### Note

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga (informacje ogólne) | <p>minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 140 mm</p> <p>minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 200 mm</p> <p>Oś zawiasu powinna znajdować się 13 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie</p> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Obrazy


### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kaz17f09

| 4,1 MB | .tif | 109 x 130.2 mm - 1090 x 1302 px - 254 dpi  
 | 308,8 kB | .jpg | 352.778 x 458.258 mm - 1000 x 1299 px - 72 dpi  
 | 30,3 kB | .png | 73.731 x 95.956 mm - 209 x 272 px - 72 dpi  
 | 27,8 kB | .jpg | 94.897 x 123.472 mm - 269 x 350 px - 72 dpi

### Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1az17b06

| 99,1 kB | .jpg | 352.778 x 277.989 mm - 1000 x 788 px - 72 dpi  
 | 4,8 kB | .png | 74.083 x 58.561 mm - 210 x 166 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:10